


Tempano Duschwanne # 72019500000000 / 72019500000001

| < 1000 mm > |



Duschwanne	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rechteckig, Weiß, Material: Sanitäracryl, Dichtmanschette vormontiert, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 40 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	1000x40 mm	26,500 kg	720195000000000
Quadratisch, Antislip	1000x40 mm	26,500 kg	720195000000001
Zubehör für Duschwanne			
Schalungshilfe	1300 x 230 mm	1.5 kg	792805
Fußgestell Passend zu Serie Tempano, Höhe: 70-100 mm	1000 x 900 mm	8.6 kg	791381
Duschwannenablauf Abgang: waagrecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 0,6 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm	365 x 200 mm	1.7 kg	791283
Schallschutz-Set	310 x 210 mm	0.26 kg	791372
Duschwannenablauf Abgang: senkrecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 54 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm	100 x 100 mm	0.5 kg	790269
Duschwannenablauf Abgang: waagrecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 42 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm	300 x 90 mm	0.5 kg	790263
Duschwannenfuß Passend zu Serie Stonetto, Tempano, Höhe: 100-150 mm	100 x 35 mm	0.8 kg	790173
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT Tempano Duschwanne, Design by Duravit, Weiß, Sanitäracryl, quadratisch, aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl), flexible Montage: Einbau bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt möglich, Dichtmanschette vormontiert für ein sicheres und einfaches Abdichten der Duschwanne. Optional Antislip: rutschhemmende Oberfläche, transparente und doch spürbare Antislip-Beschichtung garantiert sicheren Stand auf nassem Untergrund, höchste Rutschsicherheit beim Duschen, höchste Antirutschklasse für nassbelastete Barfußbereiche (Rutschfestigkeitsklasse C), Abmessungen (BxTxHx) 1000x900x40 mm, ohne Antislip Best. Nr. 720195000000000, mit Antislip Best. Nr. 720195000000001</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.